

**Garant**
**VHM toroidinė freza, TiAlN, Ø e8 DC / RS1: 4/0,4 mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	206140 4/0,4
GTIN	4045197123428
Produktų klasė	11X

**Aprašymas**
**Modelis:**

Dvigubas pjovimo briaunos užgalandimas.

Dantų skaičius Z: 2

Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 30 laipsniai

Kotas: DIN 6535 HA su h6

Dantų skaičius Z: 2

Pjovimo briaunos ilgis  $L_c$ : 4 mm

Pjovimo briaunos spindulys  $R_1$ : 0,4 mm

Darbinės dalies ilgis  $L_1$  kartu su sužemintu kotu: 12 mm

Sužeminto koto  $\varnothing D_1$ : 3,8 mm

Bendras ilgis L: 40 mm

**Techninis aprašymas**

$L_2$	20 mm
Pjovimo briaunos spindulys $R_1$	0,4 mm
Sužeminto koto $\varnothing D_1$	3,8 mm
Pastūma $f_z$ plieno frezavimui $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,025 mm
Dantų skaičius Z	2
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	4 mm
Darbinės dalies ilgis $L_1$ kartu su sužemintu kotu	12 mm
Pastūma $f_z$ apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,023 mm

Koto $\varnothing D_s$	4 mm
Pjovimo briaunos ilgis $L_c$	4 mm
Bendras ilgis L	40 mm
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	30 laipsniai
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	N
Tolerancija Nominalusis $\varnothing$	e8
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Darbinis plotis $a_e$ frezuojant	0,05×D, kai frezuojama kopijuojant
Darbinis plotis $a_e$ frezuojant	0,2×D apdirbant šoninius paviršius
Vidinis aušinimas	ne
Koto tolerancija	h6
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Kotinė freza

## Paslaugos

Koto tikslumo tolerancijos nustatymas Tipas FRST	209900 FRST
--	-------------