

Garant
Kopijavimo frezavimo galvutė, su tvirtinimo kiauryme, $\varnothing D$ / pjovimo dantų skaičius Z: 52/6mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	212009 52/6
GTIN	4062406587536
Produktų klasė	210

Aprašymas
Modelis:

Naujausios kartos kopijavimo ir plokštumų frezos. Indeksuotos apvalios keičiamos plokštelės užtikrina stabilias sąlygas ir apsaugo plokštelę nuo netyčinio pasisukimo naudojimo metu. Optimizuota forma tarp keičiamos plokštelės ir lizdo garantuoja aukščiausią proceso patikimumą.

Pastaba:

$a_{p\max} = 5,0$ mm.

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 2,2** su geležte Nr. **674252 dyd. 9IP**.

Techninis aprašymas

Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	2,5 mm
Bendras ilgis L_{viso}	40 mm
Nuožulos ilgis L , skirtas α_{\max}	39,45 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	52 mm
Vidinis aušinimas	taip
Tvirtinimo kiaurymės \varnothing	22 mm

Reguliuojamas kampas κ	15–30 laipsniai
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	94 mm
Nuožulos kampas α_{\max}	1,02 laipsniai
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Tinkamos keičiamos plokštelės	RPK.10T3M0T
$\varnothing D_3$	42 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	102 mm
Fz Helix	0,7
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Freza, pritaikyta plokštelės formai	apvali
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	kintamas
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt. Tipas 2	219878 2
---	----------