



Pneumatinis hidraulinis aklinių kniedžių kniediklis, Tipas: RAC181



Užsakymo data

Užsakymo numeris	770513 RAC181
GTIN	8033371209507
Produktų klasė	72E

Aprašymas

Modelis:

Darbinis slėgis 6 - 7 bar. Nuimamas kniedžių surinkimo indas. Našus ir patikimas aklinių kniedžių kniediklis. Greitas ir saugus aklinių kniedžių apdirbimui su stipria griebtuvų sistema (kniedžių smaigaliai neslysta). Įvairiai nustatomas nusiurbimas, kad nulūžę kniedžių smaigaliai būtų pašalinti į surinkimo indą.

Tiekimo sudėtis:

Su antgaliais (tinka plienui, nerūdijančiajam plienui, aliuminiui, variui): 2,4; 2,4-3,4 ir 4,8 mm.

Antgalis (tinka aliuminiui): 6-6,4 mm.

1 butelis hidraulinės alyvos 50 ml.

Prietaiso eiga: 21 mm

Įmušimo jėga prie 6 bar: 10500 N

Oro sunaudojimas vienai kniedei: 5,4 l

Žarnos jungtis: 8 mm

maksimalus virbo Ø: 3,2 mm

aklinosioms kniedėms iš visų medžiagų iki: 4,8 mm

Techninis aprašymas

Oro sunaudojimas vienai kniedei	5,4 l
---------------------------------	-------

Prietaiso eiga	21 mm
kniedėms iš aliuminio iki	6,4 mm
maksimalus virbo Ø	3,2 mm
aklinosioms kniedėms iš visų medžiagų iki	4,8 mm
Įmušimo jėga prie 6 bar	10500 N
Svoris	1,6 kg
Žarnos jungtis	8 mm
Darbinis slėgis	6 - 7 bar
Produkto rūšis	Aklinųjų kniedžių kniediklis