

Garant**„Penki viename“ tekinimo ir gręžimo įrankis 1,5×D, kairinis, Ø DC: 16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268405 16
GTIN	4062406272920
Produktų klasė	21X

Aprašymas**Modelis:**

Cilindrinis kotas.

Paskirtis:

1. Priekinių plokštumų tekinimas.
2. Gręžimas (centruojant ir standartiškai) – plokščias gręžimo pagrindas.
3. Vidinis išilginis tekinimas.
4. Išorinis išilginis tekinimas.

Pastaba:

- **Plokštelės pjovimo briaunos spindulį reikia pasirinkti kiek galima didesnį.**
- **Kiaurymės tolerancija + 0,15 mm (gręžimo procesų metu naudojant aktyvų įrankį).**
- **Gręžiant didesnį Ø nei nominalusis, lieka medžiagos atliekų.**
- **Gręžiant visada reikalingas vidinis aušinimas (mažiausiai 5 bar).**

Techninis aprašymas

Naudingasis ilgis L ₁	24 mm
Koto Ø D _s	20 mm
Nominalus Ø D	16 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 42 (IP9; 1,4 Nm)
Tinkamos keičiamos plokštelės	ZCMX 08..
Bendras ilgis L	125 mm
Serija	„4 in 1“
Paskirtis	kairinis

Vidinis aušinimas

taip

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis