

Garant**„Penki viename“ tekinimo ir gręžimo įrankis 1,5×D, kairinis, Ø DC: 20mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268405 20
GTIN	4062406272937
Produktų klasė	21X

Aprašymas**Modelis:**

Cilindrinis kotas.

Paskirtis:

1. Priekinių plokštumų tekinimas.
2. Gręžimas (centruojant ir standartiškai) – plokščias gręžimo pagrindas.
3. Vidinis išilginis tekinimas.
4. Išorinis išilginis tekinimas.

Pastaba:

- **Plokštelės pjovimo briaunos spindulį reikia pasirinkti kiek galima didesnį.**
- **Kiaurymės tolerancija + 0,15 mm (gręžimo procesų metu naudojant aktyvų įrankį).**
- **Gręžiant didesnį Ø nei nominalusis, lieka medžiagos atliekų.**
- **Gręžiant visada reikalingas vidinis aušinimas (mažiausiai 5 bar).**

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 43 (IP10; 2 Nm)
Naudingasis ilgis L ₁	30 mm
Nominalus Ø D	20 mm
Koto Ø D _s	25 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	ZCMX 10..
Bendras ilgis L	150 mm
Serija	„4 in 1“
Paskirtis	kairinis

Vidinis aušinimas

taip

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis