

Garant**„Penki viename“ tekinimo ir gręžimo įrankis 2,25×D, dešininis, Ø DC: 10mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268408 10
GTIN	4062406272944
Produktų klasė	21X

Aprašymas**Modelis:**Cilindrinis kotas **su pavalkėliu.****Paskirtis:**

1. Priekinių plokštumų tekinimas.
2. Gręžimas (centruojant ir standartiškai) – plokščias gręžimo pagrindas.
3. Vidinis išilginis tekinimas.
4. Išorinis išilginis tekinimas.

Pastaba:

- **Plokštelės pjovimo briaunos spindulį reikia pasirinkti kiek galima didesnį.**
- **Kiaurymės tolerancija + 0,15 mm (gręžimo procesų metu naudojant aktyvų įrankį).**
- **Gręžiant didesnį Ø nei nominalusis, lieka medžiagos atliekų.**
- **Gręžiant visada reikalingas vidinis aušinimas (mažiausiai 5 bar).**

Techninis aprašymas

Ø d ₂	16 mm
Naudingasis ilgis L ₁	22,5 mm
Koto ilgis L _s	42 mm
Nominalus Ø D	10 mm
Koto Ø D _s	12 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 40 (IP6; 0,6 Nm)
Tinkamos keičiamos plokštelės	ZCMX 05..

Iškyšos ilgis L _A	29 mm
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 40	269028 40
--	-----------