

Garant**VHM freza HPC, ZOx, Ø f8 DC: 12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	203170 12
GTIN	4045197271952
Produktų klasė	11X

Aprašymas**Modelis:**Tvirta šerdis, **dideli poliruoti sraigtiniai grioveliai.****Paskirtis:**

Frezavimui, kai ruošinio paviršiaus kokybei keliami aukšti reikalavimai. Tinka tik kontūriniam frezavimui.

Techninis aprašymas

Sužeminto koto Ø D ₁	11 mm
Dantų skaičius Z	6
Darbinės dalies ilgis L ₁ kartu su sužemintu kotu	37 mm
Pastūma f _z apdirbant trumpadrožlio aliuminio ruošinių šoninius paviršius	0,05 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	12 mm
Koto Ø D _s	12 mm
Bendras ilgis L	84 mm
Pjovimo briaunos ilgis L _c	30 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai ir įkypai
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Tolerancija Nominalusis Ø	f8
Balansavimo tikslumas su kotu	G 2,5 su HA

Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	48 laipsniai
Kampų nuožulos kampas	90 laipsniai
Danga	ZOX
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	W
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės	nevienodas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,05×D, kai apdirbami šoniniai paviršiai
Vidinis aušinimas	ne
Pjovimo technika	HPC
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	460 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	400 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	210 m/min	N
CuZn	tinka	180 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
Oras	ribotai tinka		

Paslaugos

Koto šlifavimas Tipas HB	129100 HB
--------------------------	-----------

