

**Garant****VHM freza HPC, ZOx, Ø f8 DC: 16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	203170 16
GTIN	4045197271969
Produktų klasė	11X

**Aprašymas****Modelis:**Tvirta šerdis, **dideli poliruoti sraigtiniai grioveliai.****Paskirtis:**

Frezavimui, kai ruošinio paviršiaus kokybei keliami aukšti reikalavimai. Tinka tik kontūriniam frezavimui.

**Techninis aprašymas**

Darbinės dalies ilgis $L_1$ kartu su sužemintu kotu	44 mm
Pastūma $f_z$ apdirbant trumpadrožlio aliuminio ruošinių šoninius paviršius	0,06 mm
Sužeminto koto $\varnothing D_1$	15 mm
Dantų skaičius Z	6
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	16 mm
Koto $\varnothing D_s$	16 mm
Bendras ilgis L	93 mm
Pjovimo briaunos ilgis $L_c$	40 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai ir įkypai
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Tolerancija Nominalusis $\varnothing$	f8
Balansavimo tikslumas su kotu	G 2,5 su HA

Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	48 laipsniai
Kampų nuožulos kampas	90 laipsniai
Danga	ZOX
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	W
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės	nevienodas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Darbinis plotis $a_e$ frezuojant	0,05×D, kai apdirbami šoniniai paviršiai
Vidinis aušinimas	ne
Pjovimo technika	HPC
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	460 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	400 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	210 m/min	N
CuZn	tinka	180 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
Oras	ribotai tinka		

## Paslaugos

Koto šlifavimas Tipas HB	129100 HB
--------------------------	-----------

