

Garant**VBGW 110304 FN, MKD, Pjovimo briaunų forma: NS****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	266010 NS
GTIN	4062406274580
Produktų klasė	21L

Aprašymas**Modelis:**

MKD – monokristalinis deimantas, lazeriu išgauta pjovimo briaunų forma. Nuožula sintetinėms medžiagoms (PMMA, POM, akrilui ir t.t.)

Paskirtis:

Glotniajam apdirbimui siekiant išgauti aukščiausios kokybės paviršius.

Rekomendacija:

Norėdami pasiekti optimalų rezultatą naudokite GARANT Master eco sistemą. Kaip alternatyvą galima naudoti visus atitinkamus ISO spaustuvių laikiklius.

Techninis aprašymas

Ašmenys	MKD
Danga	be dangos
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	100 - 1400 m/min
Pastūma f	0,005 - 0,04 mm/aps,

Pjovimo briaunų forma	NS
Pjūvio gylis a_p	0,01 - 0,2 mm
Pjovimo sąlygos	nepetraukiamas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VBGW 110304 FN
Kietlydinys	MKD
Kampo spindulys	0,4 mm
Tolerancija	G
Produkto pavadinimo požymis	MKD
Galima pergalėti	taip
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui