

Garant**VBGW 160408 FN, MKD, Pjovimo briaunų forma: NL****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	266018 NL
GTIN	4062406275860
Produktų klasė	21L

Aprašymas**Modelis:**

MKD – monokristalinis deimantas, lazeriu išgauta pjovimo briaunų forma. Nuožula ilgadožiams spalvotiesiems metalams.

Paskirtis:

Glotniajam apdirbimui siekiant išgauti aukščiausios kokybės paviršius.

Rekomendacija:

Norėdami pasiekti optimalų rezultatą naudokite GARANT Master eco sistemą. Kaip alternatyvą galima naudoti visus atitinkamus ISO spaustuvių laikiklius.

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kampo spindulys	0,8 mm
Kietlydinys	MKD
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VBGW 160408 FN
Pjūvio gylis a_p	0,01 - 0,2 mm

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Danga	be dangos
Pjovimo briaunų forma	NL
Ašmenys	MKD
Pastūma f	0,005 - 0,1 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	150 - 1600 m/min
Tolerancija	G
Produkto pavadinimo požymis	MKD
Galima pergalėti	taip
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui