

Garant**VBGW 160404 FN, MKD, Pjovimo briaunų forma: NK****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	266016 NK
GTIN	4062406275853
Produktų klasė	21L

Aprašymas**Modelis:**

MKD – monokristalinis deimantas, lazeriu išgauta pjovimo briaunų forma. Nuožula trumpadrožliams spalvotiesiems metalams.

Paskirtis:

Glotniajam apdirbimui siekiant išgauti aukščiausios kokybės paviršius.

Rekomendacija:

Norėdami pasiekti optimalų rezultatą naudokite GARANT Master eco sistemą. Kaip alternatyvą galima naudoti visus atitinkamus ISO spaustuvių laikikius.

Techninis aprašymas

Ašmenys	MKD
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VBGW 160404 FN
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 1000 m/min
Pjūvio gylis a_p	0,01 - 0,2 mm

Danga	be dangos
Pastūma f	0,005 - 0,08 mm/aps,
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo sąlygos	nepertaukiamas
Pjovimo briaunų forma	NK
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Kietlydinys	MKD
Tolerancija	G
Produkto pavadinimo požymis	MKD
Galima pergalėti	taip
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui