

Garant**VBGW 160408 FN, MKD, Pjovimo briaunų forma: NK****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	266018 NK
GTIN	4062406275884
Produktų klasė	21L

Aprašymas**Modelis:**

MKD – monokristalinis deimantas, lazeriu išgauta pjovimo briaunų forma. Nuožula trumpadrožliams spalvotiesiems metalams.

Paskirtis:

Glotniajam apdirbimui siekiant išgauti aukščiausios kokybės paviršius.

Rekomendacija:

Norėdami pasiekti optimalų rezultatą naudokite GARANT Master eco sistemą. Kaip alternatyvą galima naudoti visus atitinkamus ISO spaustuvių laikiklius.

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,005 - 0,08 mm/aps,
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 1000 m/min
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	0,01 - 0,2 mm

Kietlydinys	MKD
Kampo spindulys	0,8 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VBGW 160408 FN
Pjovimo briaunų forma	NK
Danga	be dangos
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	MKD
Tolerancija	G
Produkto pavadinimo požymis	MKD
Galima pergaląsti	taip
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui