

Garant

Šlifavimo ritinėlis M14 Neaustinė medžiaga (A) / abrazyvus audinys (A), Ø 125 mm×20 mm, Grūdėtumas: 80CRS

**Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 566352 80CRS |
| GTIN | 4062406276782 |
| Produktų klasė | 51M |

Aprašymas**Modelis:**

Plokštelės išdėstytos aplink įrankio ašį vėduoklės forma. **M14 tiesioginis laikiklis**. Ypač lankstus.

Derinys iš **abrazyvaus audinio (A) ir neaustinės medžiagos (A)**.

Paskirtis:

Glotniai šlifuoti gaubtus paviršius.

Techninis aprašymas

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Grūdėtumas | 80 |
| Šlifavimo priemonės | Korundas (A) |
| Šlifavimo priemonių kodas | A |
| Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % |
| Disko Ø | 125 mm |
| Disko storis | 20 mm |

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Produkto pavadinimo požymis | Ø 125 mm×20 mm |
| Sriegis | M14 |
| optimaliai parinkta medžiagai | Plienas |
| optimaliai parinkta medžiagai | INOX |
| maksimalus apskritiminis greitis | 30 m/s |
| Produkto rūšis | Žiedlapinis šlifavimo ratas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Alu Mg | tinka | | |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <1400 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <55 HRC | tinka | | |
| Plienas <60 HRC | ribotai tinka | | |
| INOX | tinka | | |
| Ti | ribotai tinka | | |
| Ketus (G) | tinka | | |
| CuZn | tinka | | |
| Plastikas, GFK | tinka | | |
| Mediena | tinka | | |
| Dažai | ribotai tinka | | |
| sausasis | tinka | | |