

**Garant****GARANT Master Tap mašininis sriegiklis Forma B 6HX DIN 376, AlTiX, M: M3****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	132726 M3
GTIN	4062406278533
Produktų klasė	11I

**Aprašymas****Modelis:**

**Universalus sriegiklis**, sukurtas patikimam naudojimui su įvairiomis medžiagomis.

- **HSS-E-PM pjovimo medžiaga, užtikrinanti atsparumą nusidėvėjimui.**
- **Naujoji didelio našumo danga užtikrina mažesnę trintį.**
- **Speciali geometrija optimaliam drožlių pašalinimui.**

**Visi dydžiai:** kotas pagal DIN 376 (= koto Ø atnaujinamas), todėl puikiai tinka darbiui didesniame gylyje. **Be kvadrato.**

**Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Norma	DIN 376
Sriegio žingsnis	0,5 mm
Bendras ilgis L	56 mm
Ašmenys	HSS E PM
Sriegio Ø	3 mm
Sriegio tipas	M
Drožlių griovelių skaičius	3
Kiaurymės Ø	2,5 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Koto Ø D <sub>s</sub>	2,2 mm

Sriegio dydis	M3
Sriegio gylis	9 mm
Danga	AlTiX
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė kiauroji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	žalia
Serija	Master Tap
Produkto rūšis	sriegiklius

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	30 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	35 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	20 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	30 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	30 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	25 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	12 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	8 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	10 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	8 m/min	M

Ketus (G)	tinka	20 m/min	K
CuZn	tinka	20 m/min	N
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		