

**Garant****GARANT Master Tap mašininis sriegiklis HSS-E-PM forma C 6HX DIN 376, AlTiX, M: M10****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 135962 M10    |
| GTIN             | 4062406278649 |
| Produktų klasė   | 11I           |

**Aprašymas****Modelis:**

**Universalus sriegiklis**, sukurtas įvairių medžiagų apdirbimui užtikrinant saugų procesą.

- **HSS-E-PM pjovimo medžiaga dar ilgesniam įrankio tarnavimo laikui.**
- **Patobulinta didelio našumo danga užtikrina mažesnę trintį.**
- **Speciali geometrija optimaliam drožlių pašalinimui.**

**Visi dydžiai:** kotas pagal DIN 376 (= koto Ø siaurėjantis), todėl tinka gilesniam sriegimui.

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E PM

Norma: DIN 371

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 1,5 mm

Bendras ilgis L: 100 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 7 mm

Koto kvadratas □: 5,5 mm

Kiaurymės Ø: 8,5 mm

**Techninis aprašymas**

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Sriegio gylis              | 25 mm      |
| Drožlių griovelių skaičius | 3          |
| Tolerancijos klasė         | ISO 2X 6HX |
| Sriegio tipas              | M          |
| Norma                      | DIN 371    |
| Kiaurymės Ø                | 8,5 mm     |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Sriegio Ø                            | 10 mm                                      |
| Pjovimo briaunų skaičius Z           | 3  |
| Koto kvadratas □                     | 5,5 mm                                     |
| Sriegio dydis                        | M10  |
| Sriegio žingsnis                     | 1,5 mm                                     |
| Bendras ilgis L                      | 100 mm                                     |
| Koto Ø D <sub>s</sub>                | 7 mm                                       |
| Ašmenys                              | HSS E PM                                   |
| Danga                                | AlTiX                                      |
| Profilio kampas                      | 60 laipsniai                               |
| Sriegio norma                        | DIN 13                                     |
| Kreipiančiosios dalies forma         | C  |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 40 laipsniai                               |
| Kotas                                | Cilindrinis kotas su h9                    |
| Vidinis aušinimas                    | ne   |
| Naudojama, kai gręžimo tipas         | iki 2,5×D, kai kiaurymė akloji             |
| Pjovimo kryptis                      | dešinin.                                   |
| Srieginių įrankių rūšis              | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas                  | žalia                                      |
| Serija                               | Master Tap                                 |
| Produkto rūšis                       | sriegiklius                                |

## Vartotojo duomenys

|                           | Paskirtis | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|---------------------------|-----------|----------------|-----------|
| Aliuminis, plastikai      | tinka     | 30 m/min       | N         |
| Aliuminis (trumpadrožlis) | tinka     | 35 m/min       | N         |
| Al >10 % Si               | tinka     | 20 m/min       | N         |

|                                 |       |          |   |
|---------------------------------|-------|----------|---|
| Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>  | tinka | 30 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>  | tinka | 30 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>  | tinka | 25 m/min | P |
| Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup> | tinka | 12 m/min | P |
| Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup> | tinka | 8 m/min  | P |
| INOX <900 N/mm <sup>2</sup>     | tinka | 10 m/min | M |
| INOX >900 N/mm <sup>2</sup>     | tinka | 8 m/min  | M |
| Ketus (G)                       | tinka | 20 m/min | K |
| CuZn                            | tinka | 20 m/min | N |
| Uni                             | tinka |          |   |
| Alyva                           | tinka |          |   |
| drėgnas, maks.                  | tinka |          |   |