

Garant**Rupiojo ir glotniojo apdirbimo freza, be dangos, Ø k12 DC: 9mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	191710 9
GTIN	4045197104755
Produktų klasė	11W

Aprašymas**Modelis:****Frezos briaunos su smulkiais drožlialaužiais grioveliais.****Techninis aprašymas**

Dantų skaičius Z	4
Pastūma f_z grioveliams frezuoti pliene $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,018 mm
Pjovimo briaunos Ø D_c	9 mm
Koto Ø D_s	10 mm
Bendras ilgis L	69 mm
Pjovimo briaunos ilgis L_c	19 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai ir įkypai
Kotas	DIN 1835 B su h6
Tolerancija Nominalusis Ø	k12
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	27-30 laipsniai
Kampų nuožulos kampas	90 laipsniai
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS Co 8
Norma	DIN 844 B
Frezos profilis	NF

Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	83 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	30 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	25 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	25 m/min	P
Ketus (G)	ribotai tinka	23 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	55 m/min	N
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		