

**Garant**
**Įspraustinės frezavimo galvutėms su tvirtinimo sriegiu, SK 30, Sriegis M × ilgis L1: M6X25**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	301316 M6X25
GTIN	4062406286033
Produktų klasė	31A

**Aprašymas**
**Modelis:**

Kūgio formos.

**Paskirtis:**

Įsukamų frezavimo galvučių tvirtinimui.

**Priedai pasirinktinai:**

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

Pjovimo technika: HSC

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 44 mm

Kiaurymės  $\varnothing D_1$  tolerancija IT6: 6,5 mm

$\varnothing D_2$ : 10 mm

Išorinis  $\varnothing D$ : 13 mm

Naudingasis ilgis L<sub>1</sub>: 25 mm

L<sub>2</sub>: 5 mm

**Techninis aprašymas**

Sriegis M	M6×25
Išorinis $\varnothing D$	13 mm
L <sub>2</sub>	5 mm
Kiaurymės $\varnothing D_1$ tolerancija IT6	6,5 mm

Naudingasis ilgis $L_1$	25 mm
$\varnothing D_2$	10 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	44 mm
Laikiklis	SK 30
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 μm
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis