

Garant**HiPer-Drill keičiama galvutė m7, HB7725, Ø D: 25-Xmm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 231660 25-X |
| GTIN | 4062406636982 |
| Produktų klasė | 20N |

Aprašymas**Modelis:**

Prizmės formos, preciziškai nušlifauta briauna tiksliam galvutės tvirtinimui grąžto korpuse. Sukimosi tikslumas sumontavus $\leq 20 \mu\text{m}$. Kiaurymėms iki IT9 tikslumo.

Pastaba:

Pjovimo režimai rekomenduojami baziniam elementui 5xD.

Padarykite pagalbines kiaurymes tik su to paties tipo pjovimo plokštelėmis. Tiekimo terminas: 10 darbo savaičių

Minimalus užsakomas kiekis: 3 vnt.

Gamyba pagal kliento poreikius:

Atšaukti galima per 3 darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo gavimo dienos. Be galimybės grąžinti.

Techninis aprašymas

| | |
|------------------------------------|-------------|
| pagrindinio elemento dydžiui | 25 mm |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 1 |
| Serija | HiPer-Drill |

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Pastūma f apdirbant GG(G) | 0,41 mm/aps, |
| Ø ribos | 25 - 25,99 mm |
| Smailas kampas | 135 laipsniai |
| Kietlydinys | HB7725 |
| Ašmenys | HM |
| Pusiau standartinis | taip |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 |
| Produkto rūšis | Pjovimo galvutė gręžimui |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Plienas <900 N/mm ² | ribotai tinka | 100 m/min | P |
| Plienas <1100 N/mm ² | ribotai tinka | 90 m/min | P |
| Plienas <1400 N/mm ² | ribotai tinka | 70 m/min | P |
| Ketus (G) | tinka | 100 m/min | K |
| drėgnas, maks. | tinka | | |