

Garant**VHM freza su kairine spirale, be dangos, Ø e8 DC: 16mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 209322 16 |
| GTIN | 4045197507266 |
| Produktų klasė | 11X |

Aprašymas**Modelis:**

Speciali geometrija aliuminio ir plastiko apdirbimui.
Kairinė spiralė, dešininis pjovimas.

Paskirtis:

Aštrios pjovimo briaunos puikiai tinka **plastiko apdirbimui**.

Techninis aprašymas

| | |
|--|---------------------------------------|
| Darbinės dalies ilgis L_1 kartu su sužemintu kotu | 44 mm |
| Pastūma f_z apdirbant PMMA ruošinių šoninius paviršius | 0,09 mm |
| Pastūma f_z grioveliams frezuoti PMMA | 0,065 mm |
| Sužeminto koto Ø D_1 | 15,8 mm |
| Pjovimo briaunos Ø D_c | 16 mm |
| Dantų skaičius Z | 3 |
| Koto Ø D_s | 16 mm |
| Bendras ilgis L | 92 mm |
| Pjovimo briaunos ilgis L_c | 36 mm |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai |
| Kotas | DIN 6535 HA su h6 |
| Tolerancija Nominalusis Ø | e8 |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 20 laipsniai |

| | |
|----------------------------------|---|
| Kampų nuožulos kampas | 90 laipsniai |
| Danga | be dangos |
| Ašmenys | VHM |
| Norma | Gamykliniai standartai |
| Tipas | W |
| Darbinis plotis a_e frezuojant | 0,5×D pjaunant |
| Darbinis plotis a_e frezuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Spalvinis žymėjimas | geltona |
| Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V_c | ISO kodas |
|--|---------------|-----------|-----------|
| Aliuminis | ribotai tinka | 180 m/min | N |
| Aliuminis (trumpadrožlis) | ribotai tinka | 140 m/min | N |
| Al >10 % Si | ribotai tinka | 105 m/min | N |
| PMMA, akrilas | tinka | 190 m/min | N |
| PE-HD | tinka | 140 m/min | N |
| PA 66 | tinka | 160 m/min | N |
| PEEK | tinka | 140 m/min | N |
| PF 31 | tinka | 120 m/min | N |
| Korėtoji kompozicinė medžiaga (Honeycomb Sandwich) | ribotai tinka | 180 m/min | N |
| Cu | tinka | 150 m/min | N |
| CuZn | ribotai tinka | 180 m/min | N |
| drėgnas, maks. | tinka | | |
| sausasis | ribotai tinka | | |

Oras **Paslaugos** tinka

Koto šlifavimas Tipas HB 129100 HB