

Garant**VHM freza, be dangos, Ø e8 DC: 16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	209320 16
GTIN	4045197479969
Produktų klasė	11X

Aprašymas**Modelis:**

Speciali geometrija aliuminio ir plastiko apdirbimui.

Paskirtis:Aštrios pjovimo briaunos puikiai tinka **plastiko apdirbimui**.**Techninis aprašymas**

Darbinės dalies ilgis L_1 kartu su sužemintu kotu	44 mm
Sužeminto koto $\varnothing D_1$	15,8 mm
Dantų skaičius Z	3
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	16 mm
Pastūma f_z grioveliams frezuoti PMMA	0,065 mm
Pastūma f_z apdirbant PMMA ruošinių šoninius paviršius	0,09 mm
Koto $\varnothing D_s$	16 mm
Bendras ilgis L	92 mm
Pjovimo briaunos ilgis L_c	36 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Tolerancija Nominalusis \varnothing	e8
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	20 laipsniai

Kampų nuožulos kampas	90 laipsniai
Danga	be dangos
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	W
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,5×D pjaunant
Darbinis plotis a_e frezuojant	Griovelio pjūvio gylis 1×D
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis	ribotai tinka	180 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	140 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	105 m/min	N
PMMA, akrilas	tinka	190 m/min	N
PE-HD	tinka	140 m/min	N
PA 66	tinka	160 m/min	N
PEEK	tinka	140 m/min	N
PF 31	tinka	120 m/min	N
Korėtoji kompozicinė medžiaga (Honeycomb Sandwich)	ribotai tinka	180 m/min	N
Cu	tinka	150 m/min	N
CuZn	ribotai tinka	180 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		

Oras	tinka
Paslaugos	

Koto šlifavimas Tipas HB	129100 HB
--------------------------	-----------