



Karūninis gręžtuvas, Tipas: MAB155



Užsakymo data

Užsakymo numeris	076535 MAB155
GTIN	4250187513893
Produktų klasė	07E

Aprašymas

Modelis:

- Įmontuota vidinio tepimo sistema, magneto indikatorius, rodantis magneto laikymo jėgą.
- Įmontuotas pjovimo alyvos indas, visi laidai korpuse.
- Reduktorius alyvos vonelėje.

Pastaba:

- Karūninius grąžtus rasite nuo Nr. 118780 iki 118825.
- Karūniniai gręžtuvai su automatine pastūma, montavimo spaustu, vakuuminio užveržimo plokšte ir vamzdžių užveržimo įtaisais pagal užklausimą.
- Pneumatiniai karūniniai gręžtuvai su ATEX standartu pagal paklausimą.

Pakuotė: Lagaminas

Gamintojo pavadinimas: MAB 155

Naudojama galia: 1050 W

maksimalus sūkių skaičius: 320 min⁻¹

maksimalus gręžimo Ø pliene: 35 mm

Ištekinimo gylis: 30 mm

Magnetinio pado ilgis: 80 mm

Techninis aprašymas

Magnetinio pado ilgis	80 mm
Ištekinimo gylis	30 mm

Naudojama galia	1050 W
Darbinė eiga	39 mm
Magnetinio pado plotis	160 mm
Gamintojo pavadinimas	MAB 155
Svoris	11 kg
maksimalus sūkių skaičius	320 min ⁻¹
maksimalus gręžimo Ø pliene	35 mm
Tinklo įtampa	230 V
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Pakuotė	Lagaminas
Produkto rūšis	Karūninis gręžtuvas