



Pneumatinis suktuvas, Tipas: S2307CE

Užsakymo data

Užsakymo numeris	079163 S2307CE
GTIN	7322590038373
Produktų klasė	03R

Aprašymas

Modelis:

Visi techniniai duomenys paremti **6,3 bar** oro slėgiu ir rekomenduojamu žarnos vidiniu Ø.

- **Su slydimo sankaba.**
- **Reguliuojamas sukimo momentas.**
- **Perjungiamą į dešininę / kairinę eigą.**

Ypač tinka srieginėms jungtims serijinėje gamyboje, su greitojo keitimo laikikliu atsuktuvų galvutėms E 6,3 (žr. Nr. 674205 ir toliau). Sukimo momentas nustatomas iš išorės pasukama įvare.

Atsarginė dalis:

Rinktiniai techninės priežiūros rinkiniai (Service Kits): keičiamųjų dalių rinkinius profilaktinei techninei priežiūrai ir remontui daugumai Atlas Copco pneumatiniams įrankiams galima užsakyti.

Sūkių momento ribos: 2,5 – 10 Nm

maksimalus varžto Ø (8,8 - 12,9): M6

maksimalus sūkių skaičius: 900 min⁻¹

Įrankių laikiklio matmenys: 1/4 in

Konstrukcija: Pistoletas

maksimalus oro poreikis: 504 l/min

Techninis aprašymas

Konstrukcija	Pistoletas
maksimalus oro poreikis	504 l/min
Sūkių momento ribos	2,5 – 10 Nm
Svoris	1,2 kg
Gamintojo pavadinimas	S2307CE
Įrankių laikiklio matmenys	1/4 in

Darbinis triukšmas	82 dB(A)
rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis Ø)	10 mm
maksimalus sūkių skaičius	900 min ⁻¹
maksimali vibracija pagal EN	< 2,5 m/s ²
maksimalus varžto Ø (8,8 - 12,9)	M6
Pneumatinė jungtis	1/4 in
Prijungimo sriegis	BSP