


**Garant**
**Rupiojo apdirbimo freza HSS-PM, TiAlN, Ø js12 DC: 14mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	192445 14
GTIN	4045197106124
Produktų klasė	11W

**Aprašymas**
**Modelis:**

**Frezos briaunos su iššlifuotiis drožliužiais grioveliais.** Priekinių briaunų geometrija vertikaliai įsigilinimui. **Universal freza** kontūriniam frezavimui arba įsigilinimui ir tolimesniam šoninių paviršių apdirbimui.

Užtikrina maksimalų apdirbimo našumą.

**Privalumai:**

Lyginant su daugiadantėmis frezomis, **platesnis griovelis efektyviau pašalina drožles.**

**Techninis aprašymas**

Pastūma $f_z$ grioveliams frezuoti pliene $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,03 mm
Kampų nuožulos plotis prie $45^\circ$	0,6 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	14 mm
Dantų skaičius Z	3
Koto $\varnothing D_s$	12 mm
Bendras ilgis L	83 mm
Pjovimo briaunos ilgis $L_c$	26 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Kotas	DIN 1835 B su h6
Tolerancija Nominalusis $\varnothing$	js12
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	25 laipsniai

Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Danga	TiAlN
Ašmenys	HSS PM
Norma	DIN 844 B
Frezos profilis	NR
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	138 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	83 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	64 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	64 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	37 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	32 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	23 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	18 m/min	M
Ketus (G)	ribotai tinka	55 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	110 m/min	N
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		