

Garant**Ištekinimo įrankio laikiklių stabilizatorius 7×D maxi, Tipas: 16R****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	319469 16R
GTIN	4062406642501
Produktų klasė	31V

Aprašymas**Modelis:**

Pagrindo korpusas pagamintas iš aukštos kokybės įrankių plieno, grūdintas viršus ir darbiniai paviršiai.

Privalumai:

Svyravimų ir virpesių sumažinimas, kai naudojami visų tipų ištekinimo įrankių laikikliai.

Tinka:

Visiems dažniausiai naudojamiems ištekinimo įrankio laikikliams.

Pastaba:

Norėdami nustatyti tinkamą ištekinimo plokštelės laikiklio stabilizatoriaus variantą, būtinai atlikite susidūrimo patikrinimą naudodami Hoffmann e-Tool duomenis iš el. parduotuvės arba per ToolScout! Rekomenduojamas maksimalus išsikišimo ilgis 3×D pagal naudojamo ištekinimo įrankio laikiklio tipą.

Maksimalaus išsikišimo stabilizatorius su ištekinimo peiliu 10×D.

Techninis aprašymas

Užspaudimo $\varnothing D_1$	16 mm
$\varnothing D_3$	40 mm
Koto ilgis L_s	53 mm
Iškyšos ilgis L_1	112 mm
Bendras ilgis L_2	171 mm
Koto $\varnothing D_2$	32 mm

Spindulys R	1,2 mm
Poslinkis Z link ašies	20 mm
Pjovimo kryptis	dešininis
C	1,5 mm
Ištekimo gylis iki	7×D
Virpesiai	slopinantis vibracijas
Produkto rūšis	Ištekimo įrankio laikiklių stabilizatorius