

Re-Bo**Pjovimo diskas smulkiadantis, Ø × storis: 250X2mm**

Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 177000 250X2 |
| GTIN | 4045197244918 |
| Produktų klasė | 17B |

Aprašymas

Modelis:

Aukščiausios kokybės produktas, pagamintas Vokietijoje. Tiksliai išdėstyti dantys ir kruopščiai nušlifuoti šoniniai paviršiai. Žymiai didesnis įrankio patvarumas, mažesnis drožlių sankaupų susidarymas, nes **disko paviršius įzotintas ir padengtas specialia danga.**

Paskirtis:

Lėtaeigėms staklėms (maždaug 50 aps./min).

Pastaba:

- **Nerūdijančiajam plienui (pvz., V2A) svarbus tinkamas pjovimo greitis ir tepimas (žr. duomenis žinyne „Metalų apdirbimas pjovimu“, Nr. 110020).**
- **Radialinio ir galinio mušimo paklaidos yra žymiai mažesnės, kai kada iki 50%, nei leistinos pagal DIN 1840.**

Techninis aprašymas

| | |
|------------------------------|--------|
| Tinka šių gamintojų staklėms | Eisele |
| Storis | 2 mm |
| Dantų žingsnis t | 4 mm |

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Kiaurymės Ø | 40 mm |
| Ø | 250 mm |
| Dantų skaičius Z | 200 |
| Kiaurymės / dalijamasis apskritimas | 55; 64 mm |
| Tvirtinimo kiaurymių skaičius | 2; 4 |
| Tvirtinimo kiaurymės Ø | 8; 12 mm |
| Ašmenys | HSS |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Produkto rūšis | Pjovimo diskas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis (trumpadrožlis) | ribotai tinka | 800 m/min | N |
| Al >10 % Si | ribotai tinka | 600 m/min | N |
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 37 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 22 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | 20 m/min | P |
| Plienas <1100 N/mm ² | ribotai tinka | 15 m/min | P |
| INOX <900 N/mm ² | ribotai tinka | 11 m/min | M |
| INOX >900 N/mm ² | ribotai tinka | 11 m/min | M |
| Ti >850 N/mm ² | ribotai tinka | 15 m/min | S |
| Ketus (G) | tinka | 27 m/min | K |
| CuZn | ribotai tinka | 400 m/min | N |
| Uni | tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |
| sausasis | ribotai tinka | | |
| Oras | ribotai tinka | | |

