

Garant**VHM toroidinė freza, TiAlN, Ø e8 DC / R1: 16/1,0mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	206300 16/1,0
GTIN	4045197124449
Produktų klasė	11X

Aprašymas**Modelis:****Dvigubas pjovimo dantų užgalandimas.**Tolerancija: pjovimo briaunos spindulys $R_1 = \pm 0,005$ mm.**Paskirtis:**Skirta **darbui didelėmis pastūmomis gaminant formas ir įrankius kopijuojamuoju frezavimu**. Puikūs rezultatai **frezuojant be aušinimo**.**Pastaba:****NAUJA PRODUKTŲ SERIJA!****Rekomenduojamas atitikmuo iš naujosios serijos Nr. 206335.****Techninis aprašymas**

Dantų skaičius Z	4
Pjovimo briaunos spindulys R_1	1 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	16 mm
Pastūma f_z apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 1100 N/mm ²	0,055 mm
Pastūma f_z plieno frezavimui < 1100 N/mm ²	0,062 mm
Sužeminto koto $\varnothing D_1$	15 mm
Darbinės dalies ilgis L_1 kartu su sužemintu kotu	92 mm
Koto $\varnothing D_s$	16 mm
Pjovimo briaunos ilgis L_c	16 mm

Bendras ilgis L	150 mm
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	30 laipsniai
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	H
Tolerancija Nominalusis Ø	e8
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Darbinis plotis a _e frezuojant	0,05×D frezuojant kopijuojant
Darbinis plotis a _e frezuojant	0,2×D apdirbant šoninius paviršius
Vidinis aušinimas	ne
Koto tolerancija	h6
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Freza toroidiniu galu

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <750 N/mm ²	tinka	140 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	100 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	70 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	60 m/min	P
Plienas <55 HRC	ribotai tinka	35 m/min	H
INOX <900 N/mm ²	tinka	80 m/min	M
Ketus (G)	tinka	90 m/min	K
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		

Paslaugos

Koto šlifavimas Tipas HB

129100 HB