



## HPC kietlydininis grąžtas DIN 6535 HA, TiAlN, Ø h7: 5,7 mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	122440 5,7
GTIN	4045197048172
Produktų klasė	11E

### Aprašas

#### Aprašymas:

**Tvirta šerdis ir speciali viršūnės geometrija** - todėl pjaunančioji skersinė briauna **daug tiksliau centruoja**. Dėl šiek tiek užapvalintos **pagrindinės pjovimo briaunos** ir ypatingos griovelių formos gręžimo metu suformuojama **trumpa drožlė** net ir tų medžiagų, kurių drožlės paprastai būna ilgos.

#### Rekomendacija:

##### maksimalus gręžimo gylis:

drožlių griovelio ilgis (žr. lentelę) minus 1,5×nominaliojo-Ø.

#### Pastaba:

Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.

Forma **HB**: užsakyti **Nr. 122445/122505**.

Forma **HE**: užsakyti **Nr. 122440/122500** ir **129100HE**.

#### **NAUJA PRODUKTŲ SERIJA!**

**Rekomenduojami atitikmenys iš naujosios serijos Nr. 122415, 122425 arba 122435.**

Ašmenys: VHM

Gręžimo gylis iki: 4×D

Smailas kampas: 140 laipsniai

Kotas: DIN 6535 HA su h6

Vidinis aušinimas: false

Pjovimo technika: HPC

Norma: DIN 6537 K

Tolerancija Nominalusis Ø: h7

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Tolerancija Nominalusis Ø: h7

Drožlių griovelio ilgis: 28 mm

Bendras ilgis  $L_{viso}$ : 66 mm

Koto Ø: 6 mm

Pastūma f plienui < 1100 N/mm<sup>2</sup>: 0,15 mm/aps,

## Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Pastūma f plienui < 1100 N/mm <sup>2</sup>	0,15 mm/aps,
Drožlių griovelio ilgis	28 mm
Koto tolerancija	h6
Nominalusis Ø	5,7 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	h7
Koto Ø	6 mm
Bendras ilgis L <sub>viso</sub>	66 mm
Norma	DIN 6537 K
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis	19,5 mm
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Gręžimo gylis iki	4×D
Smailas kampas	140 laipsniai
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas	ne
Pjovimo technika	HPC
Spalvinis žymėjimas	žalia

## Paslaugos

Koto šlifavimas Tipas HE	129100 HE
--------------------------	-----------