

**Garant**
**VHM toroidinė freza, TiAlN, Ø e8 DC / R1: 5/0,5mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	206300 5/0,5
GTIN	4045197124272
Produktų klasė	11X

**Aprašymas**
**Modelis:**
**Dvigubas pjovimo dantų užgalandimas.**

Tolerancija: pjovimo briaunos spindulys  $R_1 = \pm 0,005$  mm.

**Paskirtis:**

Skirta **darbiui didelėmis pastūmomis gaminant formas ir įrankius kopijuojamųjų frezavimu**. Puikūs rezultatai **frezuojant be aušinimo**.

**Pastaba:**
**NAUJA PRODUKTŲ SERIJA!**

**Rekomenduojamas atitikmuo iš naujosios serijos Nr. 206335.**

**Techninis aprašymas**

Sužeminto koto Ø $D_1$	4,6 mm
Pjovimo briaunos spindulys $R_1$	0,5 mm
Pjovimo briaunos Ø $D_c$	5 mm
Darbinės dalies ilgis $L_1$ kartu su sužemintu kotu	40 mm
Pastūma $f_z$ apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius $< 1100$ N/mm <sup>2</sup>	0,013 mm
Pastūma $f_z$ plieno frezavimui $< 1100$ N/mm <sup>2</sup>	0,014 mm
Dantų skaičius Z	4
Koto Ø $D_s$	5 mm
Pjovimo briaunos ilgis $L_c$	6 mm

Bendras ilgis L	75 mm
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	30 laipsniai
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	H
Tolerancija Nominalusis Ø	e8
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Darbinis plotis a <sub>e</sub> frezuojant	0,05×D frezuojant kopijuojant
Darbinis plotis a <sub>e</sub> frezuojant	0,2×D apdirbant šoninius paviršius
Vidinis aušinimas	ne
Koto tolerancija	h6
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Freza toroidiniu galu

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	140 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	100 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	70 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	60 m/min	P
Plienas <55 HRC	ribotai tinka	35 m/min	H
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	80 m/min	M
Ketus (G)	tinka	90 m/min	K
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		

