

Garant
HPC kietlydininis grąžtas DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC h7: 8,7mm

Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 122440 8,7 |
| GTIN | 4045197048479 |
| Produktų klasė | 11E |

Aprašymas
Modelis:

Tvirta šerdis ir speciali viršūnės geometrija - todėl pjaunančioji skersinė briauna **daug tiksliau centruoja**. Dėl šiek tiek užapvalintos **pagrindinės pjovimo briaunos** ir ypatingos griovelio formos gręžimo metu suformuojama **trumpa drožlė** net ir tų medžiagų, kurių drožlės paprastai būna ilgos.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.
Forma **HB**: užsakyti **Nr.**

122445/122505.
Forma **HE**: užsakyti **Nr. 122440/122500** ir **129100HE**.

JAU YRA NAUJA KARTA!
Rekomenduojami tolesni produktai yra Nr. 122415; 122425; 122435 ir 122361 bei 122371.

Techninis aprašymas

| | |
|--|-------------|
| Užspaudimo griovelio ilgis c | 47 mm |
| Pastūma f plienui < 1100 N/mm ² | 0,2 mm/aps, |
| Nominalusis Ø D _c | 8,7 mm |
| Koto tolerancija | h6 |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 |
| Tolerancija Nominalusis Ø | h7 |
| Koto Ø D _s | 10 mm |
| Bendras ilgis L | 89 mm |
| Norma | DIN 6537 K |

| | |
|---|--------------------|
| rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L ₂ | 34 mm |
| Danga | TiAlN |
| Ašmenys | VHM |
| Modelis | 4xD |
| Smailas kampas | 140 laipsniai |
| Kotas | DIN 6535 HA su h6 |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Pjovimo technika | HPC |
| Pusiau standartinis | taip |
| Spalvinis žymėjimas | žalia |
| Produkto rūšis | Spiralinis gražtas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Plienas <500 N/mm ² | ribotai tinka | 90 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 80 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | 70 m/min | P |
| Plienas <1100 N/mm ² | tinka | 65 m/min | P |
| Plienas <1400 N/mm ² | tinka | 35 m/min | P |
| Ti >850 N/mm ² | ribotai tinka | 35 m/min | S |
| Ketus (G) | tinka | 70 m/min | K |
| Uni | tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |
| sausasis | tinka | | |

Paslaugos

| | |
|--------------------------|-----------|
| Koto šlifavimas Tipas HE | 129100 HE |
|--------------------------|-----------|