


VHM freza, TiAlN, Ø DC: 3 mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	201645 3
GTIN	4045197229021
Produktų klasė	11X

Aprašas
Aprašymas:

Ekscentrinis užgalandimas, tvirtos pjovimo briaunos. Konstrukciniai matmenys panašūs į DIN 6527.

Material de corte: MDI

Tool material: Solid carbide

Lastuava aine: TKM

Type d'outils: Carbure monobloc

Szerszámanyag: VHM

Materiale da taglio: HMI

Tolerancija Nominalusis Ø: e8

Dantų skaičius Z: 2

Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 45 laipsniai

Skersinės pastūmos kryptis: horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai

Kotas: DIN 6535 HA su h6

Dantų skaičius Z: 2

Pjovimo briaunos ilgis L_s : 8 mm

Darbinės dalies ilgis L_4 kartu su sužemintu kotu: 15 mm

Sužeminto koto Ø D_4 : 2,8 mm

Bendras ilgis L_{viso} : 57 mm

Koto Ø: 6 mm

Techninis aprašymas

Sužeminto koto Ø D_4	2,8 mm
Darbinės dalies ilgis L_4 kartu su sužemintu kotu	15 mm

Pastūma f_z apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,011 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	3 mm
Kampų nuožulos plotis prie 45°	0,1 mm
Pastūma f_z grioveliams frezuoti pliene $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,01 mm
Dantų skaičius Z	2
Koto $\varnothing$	6 mm
Bendras ilgis L_{viso}	57 mm
Pjovimo briaunos ilgis L_s	8 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Tolerancija Nominalusis $\varnothing$	e8
Korekcijos koeficientas f_z	1,25
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	45 laipsniai
maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks.}}$ apdirbant šoninius paviršius	8 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks.}}$ pjaunant griovelį	1,5 mm
Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Norma	DIN 6527
Tipas	N
Darbinis plotis a_e frezuojant	$0,5 \times D$ apdirbant kraštus
Darbinis plotis a_e frezuojant	Griovelio pjūvio gylis $1 \times D$
Vidinis aušinimas	ne
Koto tolerancija	h6
Spalvinis žymėjimas	žalia

Paslaugos

Koto šlifavimas Tipas HB	129100 HB
--------------------------	-----------

