

Garant

Mašininis sinchroninis valcuojantis sriegiklis su tepimo grioveliais HSS-E-PM vid. auš. / forma C, TiN, M: M10



Užsakymo data

Užsakymo numeris	139230 M10
GTIN	4045197446985
Produktų klasė	11H

Aprašymas

Modelis:

Speciali sriegiklio vijų geometrija ir kotas pagal DIN 1835-B, skirti naudoti staklėse su **sinchronizuota suklio pavara**. Su tepimo grioveliais žymiai geresnis sriegio vijų sutepimas, sriegiant galias kiaurymes. Nauja, inovatyvi sriegiklio vijų forma užtikrina plačias jo panaudojimo galimybes. **Daugiasluoksnė sriegiklio dangos struktūra** leidžia pasiekti **maksimalų patvarumą** sriegiant net ir sunkiai apdirbamas medžiagas.

Vidinis aušinimas iš šoninių bėgelių; maksimalus tarnavimo laikas.

Pastaba:

Skirta sinchronizuotiems sukliams, GARANT greitojo keitimo sriegimo griebtuvai Nr. 338100 – 338121 su minimalia ilgio kompensacija (MLA) užtikrina saugų apdirbimo procesą.

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 1,5 mm

Bendras ilgis L: 100 mm

Koto $\varnothing D_s$: 10 mm

Koto kvadratas \square : 8 mm

Srieginės kiaurymės \varnothing orientacinis dydis: 9,35 mm

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	5
Drožlių griovelių skaičius	5
Sriegio \varnothing	10 mm
Sriegio žingsnis	1,5 mm
Koto $\varnothing D_s$	10 mm

Koto kvadratas □	8 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Srieginės kiaurymės Ø orientacinis dydis	9,35 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Sriegio gylis	25 mm
Sriegio dydis	M10
Danga	TiN
Sriegio tipas	M
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	HSS E PM
Norma	Gamykliniai standartai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	DIN 1835 B su h6
Vidinis aušinimas	taip
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė aklinoji
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2,5xD, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Koto tolerancija	h6
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	48 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	48 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	45 m/min	N

Plienas <500 N/mm ²	tinka	50 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	42 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	40 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	37 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka	27 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	10 m/min	M
CuZn	ribotai tinka	40 m/min	N
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		