

Garant

Mašininis valcuojantis sriegiklis su tepimo grioveliais HSS-E-PM forma C 6GX, TiN, M: M10



Užsakymo data

Užsakymo numeris	139190 M10
GTIN	4045197509383
Produktų klasė	11H

Aprašymas

Modelis:

DIN 2174 (\approx DIN 371 \leq M10; \approx DIN 376 \geq M12). **Su tepimo grioveliais žymiai geresnis sriegio vijų sutepimas, sriegiant galias kiaurymes.**

Tolerancijos klasė: ISO 3X / 6GX = **nuokrypis 0,02 – 0,04 mm.**

Nauja, **inovatyvi sriegiklio vijų forma** užtikrina plačias jo panaudojimo galimybes.

Daugiasluoksnė sriegiklio dangos struktūra leidžia pasiekti **maksimalų patvarumą** sriegiant net ir **sunkiai apdirbamas medžiagas.**

Paskirtis:

Ruošiniams su **galvanizuota apsaugine danga** arba tiems, kurie grūdinami šiek tiek susitraukia.

Tolerancijos klasė: ISO 3X 6GX

Sriegio žingsnis: 1,5 mm

Bendras ilgis L: 100 mm

Koto $\varnothing D_s$: 10 mm

Koto kvadratas \square : 8 mm

Srieginės kiaurymės \varnothing orientacinis dydis: 9,35 mm

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	5
Sriegio žingsnis	1,5 mm
Sriegio \varnothing	10 mm
Drožlių griovelių skaičius	5
Koto $\varnothing D_s$	10 mm
Koto kvadratas \square	8 mm

Bendras ilgis L	100 mm
Srieginės kiaurymės Ø orientacinis dydis	9,35 mm
Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Sriegio gylis	30 mm
Sriegio dydis	M10
Danga	TiN
Sriegio tipas	M
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	HSS E PM
Norma	DIN 2174
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3xD, kai kiaurymė aklina arba atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis