

Garant**Mašininis valcuojantis sriegiklis su tepimo grioveliais HSS-E-PM, TiN, M: 6X0,75****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	139265 6X0,75
GTIN	4045197509529
Produktų klasė	11H

Aprašymas**Modelis:**

DIN 2174 (≈ DIN 374). **Su tepimo grioveliais žymiai geresnis sriegio vijų sutepimas, sriegiant gilius kiaurymes.**

Nauja, **inovatyvi sriegiklio vijų forma** užtikrina plačias jo panaudojimo galimybes.

Daugiasluoksnė sriegiklio dangos struktūra leidžia pasiekti **maksimalų patvarumą** sriegiant net ir **sunkiai apdirbamas medžiagas**.

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 0,75 mm

Bendras ilgis L: 80 mm

Koto Ø D_s: 4,5 mm

Koto kvadratas □: 3,4 mm

Srieginės kiaurymės Ø orientacinis dydis: 5,65 mm

Techninis aprašymas

Drožlių griovelių skaičius	5
Sriegio Ø	6 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	5
Koto Ø D _s	4,5 mm
Koto kvadratas □	3,4 mm
Bendras ilgis L	80 mm
Srieginės kiaurymės Ø orientacinis dydis	5,65 mm

Sriegio gylis	18 mm
Sriegio žingsnis	0,75 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Sriegio dydis	M6×0,75
Danga	TiN
Sriegio tipas	MF
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	HSS E PM
Norma	DIN 2174
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė aklina arba atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis