



Mašininis sriegiklis HSS-E-PM forma B DIN 376 6HX, TiCN, M: M4



Užsakymo data

Užsakymo numeris	132722 M4
GTIN	4045197532404
Produktų klasė	11H

Aprašas

Aprašymas:

Su paviršinėmis įpjovomis. Kalibruojamoji dalis su tepimo grioveliais, tačiau be griovelių drožlėmis.

Visi dydžiai: kotas pagal DIN 376 (= koto Ø siaurėjantis); todėl tinka gilesniam sriegimui.

Tolerancijos klasė: ISO2X / 6HX.

Privalumai:

Ypatingai tvirtas; optimalus kreipimas.

Pastaba:

NAUJA PRODUKTŲ SERIJA!

Rekomenduojami atitikmenys iš naujosios serijos Nr. 132721-132724.

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E PM

Norma: DIN 376

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 0,7 mm

Bendras ilgis L_{viso} : 63 mm

Koto Ø: 2,8 mm

Kiaurymės Ø: 3,3 mm

Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø	3,3 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Įpjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio žingsnis	0,7 mm
Viršūnės nuožulos kampas	50 laipsniai

Sriegio Ø	4 mm
Norma	DIN 376
Koto Ø	2,8 mm
Bendras ilgis L _{viso}	63 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Ašmenys	HSS E PM
Sriegio gylis	12 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M4
Danga	TiCN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	žalia