



Mašininis sriegiklis HSS-E-PM forma B 6G, TiAlN, M: M12



Užsakymo data

Užsakymo numeris	132725 M12
GTIN	4045197649096
Produktų klasė	11H

Aprašas

Aprašymas:

Su paviršinėmis įpjovomis. Kalibruojamoji dalis su tepimo grioveliais, tačiau be griovelių drožlėms.

Tolerancijos klasė: ISO 3 / 6G

Privalumai:

Ypatingai tvirtas; optimalus kreipimas.

Paskirtis:

Ruošiniams su galvanizuota apsaugine danga arba tiems, kurie grūdinami šiek tiek susitraukia.

Pastaba:

NAUJA PRODUKTŲ SERIJA!

Rekomenduojami atitikmenys iš naujosios serijos Nr. 132721-132724.

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E PM

Norma: DIN 376

Tolerancijos klasė: ISO 3 6G

Sriegio žingsnis: 1,75 mm

Bendras ilgis L_{viso} : 110 mm

Koto \varnothing : 9 mm

Kiaurymės \varnothing : 10,2 mm

Techninis aprašymas

Kiaurymės \varnothing	10,2 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Viršūnės nuožulos kampas	50 laipsniai
Sriegio žingsnis	1,75 mm

Sriegio Ø	12 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Norma	DIN 376
Koto Ø	9 mm
Bendras ilgis L _{viso}	110 mm
Tolerancijos klasė	ISO 3 6G
Ašmenys	HSS E PM
Sriegio gylis	36 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M12
Danga	TiAlN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	žalia