

**Garant****Mašininis sriegiklis, TiCN, MF: 18X1,5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	132860 18X1,5
GTIN	4045197073891
Produktų klasė	11H

**Aprašymas****Rekomendacija:**

Apdirbant **TOOLOX medžiagas**, rekomenduojame kiaurymes prieš sriegimą išgręžti  $\varnothing$  nuo **0,05** iki **0,3 mm** didesnes, nei priklauso pagal srieginės kiaurymės toleranciją pagal DIN (žr. lentelę).

Sriegio tipas: MF

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 374

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 1,5 mm

Bendras ilgis L: 110 mm

Koto  $\varnothing D_s$ : 14 mm

Koto kvadratas  $\square$ : 11 mm

Kiaurymės  $\varnothing$ : 16,5 mm

**Techninis aprašymas**

Kiaurymės $\varnothing$	16,5 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio $\varnothing$	18 mm
Sriegio žingsnis	1,5 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Koto $\varnothing D_s$	14 mm
Bendras ilgis L	110 mm
Koto kvadratas $\square$	11 mm

Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Ašmenys	HSS E
Norma	DIN 374
Sriegio gylis	36 mm
Sriegio tipas	MF
Sriegio dydis	M18×1,5
Danga	TiCN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	raudona
Produkto rūšis	sriegiklius

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	20 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	19 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	19 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	9 m/min	P
TOOLOX 33	tinka	4 m/min	H
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		

