

**Garant****NC plėstuvai konfiguruojam., be dangos, Nominalusis Ø DC: 7mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	162951 7
GTIN	4045197366122
Produktų klasė	110

**Aprašymas****Modelis:**

**Plėstuvai pergalandami pagal Jūsų pateiktus matmenis ir tolerancijas.**

**Pastaba:**

Skirta **tolerancijai H7** žr. Nr. 162900 ir 163000.<br>Skirta plėstuvams, kurių matmenys 1/100 - žr. Nr. 162902.

**Techninis aprašymas**

Koto tolerancija	h6
Iškyšos ilgis L <sub>1</sub>	72 mm
Nominalusis Ø D <sub>c</sub>	7 mm
Pastūma f plienui < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm/aps,
Koto Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Bendras ilgis L	109 mm
Pjovimo briaunos ilgis L <sub>c</sub>	31 mm
Ø ribos	6,71 - 7,05 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Plėtimo Ø matmenys	0,1 - 0,2 mm
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS E
Norma	Gamykliniai standartai

Vidinis aušinimas	ne
Kotas	DIN 1835 A su h6
Naudojama, kai gręžimo tipas	kai kiaurymė atvira
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Phillips antgalis

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis	tinka	20 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	20 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	10 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	7 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	5 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	4 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	5 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	5 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	5 m/min	S
Ketus (G)	ribotai tinka	5 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	13 m/min	N
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		