

**Garant****Mašininis sriegiklis, be dangos, G: G1/2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	133300 G1/2
GTIN	4045197074539
Produktų klasė	11H

**Aprašymas****Modelis:****Su vidine įpjova.****Paskirtis:****Skirta cilindriniam Whitworth vamzdiniam sriegiui** DIN-ISO 228/1 (netinka sandarioms srieginėms jungtims).

Ašmenys: HSS E

Vijų skaičius colyje: 14

Sriegio Ø: 20,96 mm

Bendras ilgis L: 125 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 16 mm

Koto kvadratas □: 12 mm

Kiaurymės Ø: 19 mm

**Techninis aprašymas**

Kiaurymės Ø	19 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio žingsnis	1,814 mm
Sriegio Ø	20,96 mm
Įpjovimo briaunų skaičius Z	3
Vijų skaičius colyje	14
Ašmenys	HSS E
Koto Ø D <sub>s</sub>	16 mm

Bendras ilgis L	125 mm
Koto kvadratas □	12 mm
Sriegio gylis	62,88 mm
Sriegio dydis	G1/2
Danga	be dangos
Sriegio tipas	G
Profilio kampas	55 laipsniai
Norma	DIN 5156
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		