

Garant
Mašininis sriegiklis HSS-E, oksiduotas, G: G1/4

Užsakymo data

Užsakymo numeris	133325 G1/4
GTIN	4045197301529
Produktų klasė	11H

Aprašymas
Modelis:

Gili vidinė pjūva. Kalibruojamoji dalis su tepimo grioveliais.

Privalumai:

Ypatingai tvirtas; optimalus kreipimas ir jokio pjovimo grįžtamąja eiga.

Paskirtis:

Cilindriniam Whitworth vamzdiniam sriegiui DIN ISO 228/1 (netinka sandarioms srieginėms jungtims).

Ašmenys: HSS E

Vijų skaičius colyje: 19

Sriegio Ø: 13,16 mm

Bendras ilgis L: 100 mm

Koto Ø D_s: 11 mm

Koto kvadratas □: 9 mm

Kiaurymės Ø: 11,8 mm

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio žingsnis	1,337 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Vijų skaičius colyje	19
Kiaurymės Ø	11,8 mm
Sriegio Ø	13,16 mm
Ašmenys	HSS E

Koto $\varnothing D_s$	11 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Koto kvadratas \square	9 mm
Sriegio gylis	39,48 mm
Sriegio dydis	G1/4
Danga	oksiduotas
Sriegio tipas	G
Profilio kampas	55 laipsniai
Norma	DIN 5156
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $3 \times D$, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	mėlyna
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	15 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	6 m/min	M
CuZn	ribotai tinka	13 m/min	N
Alyva	tinka		

drėgnas, maks.

ribotai tinka