

**Garant****VHM freza kompozicinėms medžiagoms apdirbti, Deimantinė, Ø h10 DC: 10mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	209548 10
GTIN	4062406362430
Produktų klasė	100

**Aprašymas****Modelis:**

Specialiai praplėsta pjovimo briauna optimaliam kompozicinių medžiagų apdirbimui.

Konstruktinis ilgis panašus į **DIN 6527**.

Kairinė spiralė, **drožlės nukreipiamos į apačią**. Medžiaga spaudžiama į pagrindą. Ypač tinka plonomis medžiagoms.

**Techninis aprašymas**

Sužeminto koto Ø D <sub>1</sub>	9,7 mm
Kampų nuožulos plotis prie 45°	0,2 mm
Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Pjovimo briaunos ilgis L <sub>c</sub>	22 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Bendras ilgis L	72 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	8 laipsniai
Darbinės dalies ilgis L <sub>1</sub> kartu su sužemintu kotu	30 mm
Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	10 mm
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Pastūma f <sub>z</sub> grioveliams frezuoti GFK CFK	0,035 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	h10

Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Dantų skaičius Z	8
Danga	Deimantinė
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Darbinis plotis a <sub>e</sub> frezuojant	1×D pjaunant
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	juoda
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
PVDF GF20	tinka	100 m/min	N
POM GF25	tinka	100 m/min	N
PA 66 GF30	tinka	100 m/min	N
PEEK GF30	tinka	100 m/min	N
PTFE CF25	tinka	100 m/min	N
PEEK CF30	tinka	100 m/min	N
Kompozicinės medžiagos	tinka		
Korėtoji kompozicinė medžiaga (Honeycomb Sandwich)	tinka	195 m/min	N
CFK	tinka	145 m/min	N
GFK, CFK	tinka	145 m/min	N
Grafitas	tinka	200 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		

