

Garant
VHM freza kompozicinėms medžiagoms apdirbti, Deimantinė, Ø h10 DC: 16mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	209548 16
GTIN	4062406362454
Produktų klasė	100

Aprašymas
Modelis:

Specialiai praplėsta pjovimo briauna optimaliam kompozicinių medžiagų apdirbimui.

Konstruktinis ilgis panašus į **DIN 6527**.

Kairinė spiralė, **drožlės nukreipiamos į apačią**. Medžiaga spaudžiama į pagrindą. Ypač tinka plonomis medžiagoms.

Techninis aprašymas

Koto Ø D _s	16 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	16 mm
Darbinės dalies ilgis L ₁ kartu su sužemintu kotu	42 mm
Kampų nuožulos plotis prie 45°	0,32 mm
Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	8 laipsniai
Pastūma f _z grioveliams frezuoti GFK CFK	0,042 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Pjovimo briaunos ilgis L _c	32 mm
Sužeminto koto Ø D ₁	15,5 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	h10

Dantų skaičius Z	8
Bendras ilgis L	92 mm
Danga	Deimantinė
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Darbinis plotis a _e frezuojant	1×D pjaunant
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	juoda
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
PVDF GF20	tinka	100 m/min	N
POM GF25	tinka	100 m/min	N
PA 66 GF30	tinka	100 m/min	N
PEEK GF30	tinka	100 m/min	N
PTFE CF25	tinka	100 m/min	N
PEEK CF30	tinka	100 m/min	N
Kompozicinės medžiagos	tinka		
Korėtoji kompozicinė medžiaga (Honeycomb Sandwich)	tinka	195 m/min	N
CFK	tinka	145 m/min	N
GFK, CFK	tinka	145 m/min	N
Grafitas	tinka	200 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		

