

Garant**GARANT Softcut® nuožulų freza MTC, su kiauryme, Kampas γ : 15laipsniai****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215540 15
GTIN	4045197809681
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Tvirta uždedama nuožulų freza. Keičiamų plokštelių lizdai uždari iš visų pusių, todėl tvirtai laikomos pjovimo briaunos ir sugeriamos vertikalios ir ašinės jėgos.

Paskirtis:

Plačioms nuožuloms nusklembti plieninėse konstrukcijose. Puikiai tinka rupiajam ir pusiau rupiajam apdirbimui.

Pastaba:

Paviršiai be pakopų išgaunami su keičiamomis plokštelėmis Nr. 215321– 215398.

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 2,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 8IP**.

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	AP.T 1335..
pasiekiamas nuožulos aukštis h	7,6 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219826 (8IP; 2,2 Nm)
mažiausias \varnothing D	17 mm

didžiausias $\varnothing D_1$	75 mm
Bendras ilgis L_{viso}	52 mm
efektyvus dantų skaičius Z_{eff}	3
pasiekiamas nuožulos plotis b	28,5 mm
Kampas γ	15 laipsniai
pasiekiamas nuožulos ilgis l	29,5 mm
Tvirtinimo kiaurymės \varnothing	22 mm
Serija	Softcut®
Dantų pastūma esant h_{max}	0,4 mm
Keičiamų plokštelių kiekis	9
Koto tipas	su kiauryme
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	MTC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Nuožulų freza

Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP	674252 8IP
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219826
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,2 Nm	211750 2,2