

**Garant****GARANT Softcut® nuožulų freza MTC, su kiauryme, Kampas  $\gamma$ : 30 laipsniai****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215540 30
GTIN	4045197809698
Produktų klasė	210

**Aprašymas****Modelis:**

Tvirta uždedama nuožulų freza. Keičiamų plokštelių lizdai uždari iš visų pusių, todėl tvirtai laikomos pjovimo briaunos ir sugeriamos vertikalios ir ašinės jėgos.

**Paskirtis:**

Plačioms nuožuloms nusklembti plieninėse konstrukcijose. Puikiai tinka rupiajam ir pusiau rupiajam apdirbimui.

**Pastaba:**

Paviršiai be pakopų išgaunami su keičiamomis plokštelėmis Nr. 215321– 215398.

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 2,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 8IP**.

**Techninis aprašymas**

efektyvus dantų skaičius $Z_{\text{eff}}$	3
pasiekiamas nuožulos plotis b	25,5 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	AP.T 1335..
pasiekiamas nuožulos ilgis l	29,5 mm

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219826 (8IP; 2,2 Nm)
mažiausias $\varnothing D$	17 mm
pasiekiamas nuožulos aukštis h	14,7 mm
Kampas $\gamma$	30 laipsniai
didžiausias $\varnothing D_1$	69 mm
Tvirtinimo kiaurymės $\varnothing$	22 mm
Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	52 mm
Serija	Softcut®
Dantų pastūma esant $h_{\text{max}}$	0,2 mm
Keičiamų plokštelių kiekis	9
Koto tipas	su kiauryme
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	MTC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Nuožulų freza

## Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219826
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP	674252 8IP
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,2 Nm	211750 2,2