

Garant**Mašininis sriegiklis, be dangos, UNC: 10-24****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	133350 10-24
GTIN	4045197074638
Produktų klasė	11H

Aprašymas**Modelis:****Su vidine įpjova.****Paskirtis:****UNC coliniams stambiems sriegiams ASME – B1.1.**

Sriegio tipas: UNC

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 24

Sriegio Ø: 4,83 mm

Bendras ilgis L: 70 mm

Koto Ø D_s: 6 mm

Koto kvadratas □: 4,9 mm

Kiaurymės Ø: 3,9 mm

Techninis aprašymas

Drožlių griovelių skaičius	3
Vijų skaičius colyje	24
Sriegio žingsnis	1,058 mm
Sriegio Ø	4,83 mm
Kiaurymės Ø	3,9 mm
Įpjovimo briaunų skaičius Z	3
Ašmenys	HSS E

Norma	DIN 371
Koto $\varnothing D_s$	6 mm
Bendras ilgis L	70 mm
Koto kvadratas \square	4,9 mm
Sriegio gylis	14,49 mm
Sriegio tipas	UNC
Sriegio dydis	10-24 UNC
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Tolerancijos klasė	2B
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $3 \times D$, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas $<500 \text{ N/mm}^2$	tinka	15 m/min	P
Plienas $<750 \text{ N/mm}^2$	tinka	15 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		

