

Garant**VHM freza kompozicinėms medžiagoms apdirbti, be dangos, Ø h10 DC: 6mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	209542 6
GTIN	4062406366148
Produktų klasė	100

Aprašymas**Modelis:**

Specialiai **išplėstos įrankių pjovimo briaunos** optimaliam kompozicinių medžiagų apdirbimui. Konstrukcinis ilgis panašus į **DIN 6527**.

Kairinė spiralė, **drožlės nukreipiamos į apačią**. Medžiaga spaudžiama į pagrindą. Ypač tinka plonomis medžiagoms.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	57 mm
Kampų nuožulos plotis prie 45°	0,12 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	h10
Dantų skaičius Z	8
Pjovimo briaunos Ø D _c	6 mm
Koto Ø D _s	6 mm
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Pjovimo briaunos ilgis L _c	13 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	8 laipsniai
Sužeminto koto Ø D ₁	5,8 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai

Pastūma f_z grioveliams frezuoti GFK CFK	0,026 mm
Darbinės dalies ilgis L_1 kartu su sužemintu kotu	19 mm
Danga	be dangos
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Darbinis plotis a_e frezuojant	1xD pjaunant
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	juoda
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
PVDF GF20	tinka	80 m/min	N
POM GF25	tinka	80 m/min	N
PA 66 GF30	tinka	80 m/min	N
PEEK GF30	tinka	80 m/min	N
PTFE CF25	tinka	80 m/min	N
PEEK CF30	tinka	80 m/min	N
Kompozicinės medžiagos	tinka		
Korėtoji kompozicinė medžiaga (Honeycomb Sandwich)	tinka	165 m/min	N
CFK	tinka	120 m/min	N
GFK, CFK	tinka	120 m/min	N
Grafitas	tinka	180 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		

