

Garant**Įrankių lūžimo kontrolė XCONTROL, Tipas: 1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	359400 1
GTIN	4062406370596
Produktų klasė	310

Aprašymas**Modelis:**

XCONTROL – jutiklinis įrankio matavimo zondas **įrankio lūžimui stebėti** ir **įrankio ilgiui matuoti**. (Matavimo tikslumas +/- 0,01 mm ir atkartojamumas +/- 0,005 mm.

- **Tinka tik Siemens ir Heidenhain valdikliams.**
- **Mašinai reikia veikiančio USB prievado valdymo pulte.**
- **Tinka naudoti tik kartu su XCONNECT Nr. 359455 1.**
- **Nepraleidžia dulkių ir vandens - hermetiškas = IP 67.**
- **Greita eksploataavimo pradžia be modifikavimo ar techninės priežiūros specialistų pagalbos.**
- **Nereikia naudoti staklių operacinės sistemos!**
- **Grąžtus nuo Ø 0,3 mm galima išmatuoti arba ištestuoti.**

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

Paskirtis:

Įrankių lūžių valdymui ir procesų stebėjimui automatizuotose staklėse arba daugelio mašinų valdymui.

Įrankio ilgio matavimui ir automatiniam duomenų perdavimui mašinoje.

Automatinis išmatuotų verčių perdavimas valdymo blokui naudojant GARANT Xconnect Nr. 359455 1.

Tiekimo sudėtis:

Su baterija CR2.

Priedai pasirinktinai:

Perdavimo laikmena XCONNECT Nr. 359455 1, fiksavimo kaištis Nr. 363081 80.

Pastaba:

Produktas yra visam laikui įdiegtas vienoje mašinoje ir gali būti naudojamas kitoje mašinoje tik sukūrus naują ciklą.

Techninis aprašymas

IP apsaugos klasė	IP 67
spyruoklinės kontaktinės plokštumos Ø	29 mm
Aukštis	105 mm
Plotis	53 mm
Ilgis	71,5 mm
Maitinimas	Baterijos
Ilgio matavimo atkartojamumas	±0,005 mm
minimalus kiaurymės Ø	0,3 mm
Tikslus ilgio matavimas	±0,01 mm
Serija	Xcontrol
Produkto rūšis	Antgaliai