

**Garant****Mašininis sriegiklis, įzotintas, Tr: TR20X4****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	133490 TR20X4
GTIN	4045197533081
Produktų klasė	11H

**Aprašymas****Modelis:**

**Tinkamas NC staklėms**, sriegis pjaunamas vienu praėjimu. **Pjaunančioji dalis:** ≈ 20 sriegio žingsniai. **25° kairinis sraigtinis griovelis**, dešiniojo pjovimo.

**Privalumai:**

**Tinka ir pjovimui grįžtamąja eiga.**

**Pastaba:**

**Skirtas sinchroniniams sukliams.** Pjaunama su priverstine pastūma.

**Techninis aprašymas**

Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio žingsnis	4 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Kiaurymės Ø	16,25 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Bendras ilgis L	195 mm
Koto kvadratas □	12 mm
Sriegio gylis	24,37 mm
Sriegio dydis	20
Danga	įzotintas
Sriegio tipas	TR
Profilio kampas	30 laipsniai

Ašmenys	HSS E
Norma	Gamykliniai standartai
Tolerancijos klasė	DIN 103 7H
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	sriegiklius

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	7 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	7 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	5 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	3 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	3 m/min	M
Ketus (G)	tinka	7 m/min	K
CuZn	tinka	7 m/min	N
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		