

Garant**Mašininis sriegiklis, įzotintas, Tr: TR10X2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	133490 TR10X2
GTIN	4045197533012
Produktų klasė	11H

Aprašymas**Modelis:**

Tinkamas NC staklėms, sriegis pjaunamas vienu praėjimu. **Pjaunančioji dalis:** ≈ 20 sriegio žingsniai. **25° kairinis sraigtinis griovelis**, dešiniojo pjovimo.

Privalumai:

Tinka ir pjovimui grįžtamąja eiga.

Pastaba:

Skirtas sinchroniniams sukliams. Pjaunama su priverstine pastūma.

Techninis aprašymas

Drožlių griovelių skaičius	3
Kiaurymės Ø	8,2 mm
Sriegio žingsnis	2 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Koto Ø D _s	7 mm
Bendras ilgis L	110 mm
Koto kvadratas □	5,5 mm
Sriegio gylis	12,3 mm
Sriegio dydis	10
Danga	įzotintas
Sriegio tipas	TR
Profilio kampas	30 laipsniai

Ašmenys	HSS E
Norma	Gamykliniai standartai
Tolerancijos klasė	DIN 103 7H
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5xD, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	7 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	7 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	5 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	3 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	3 m/min	M
Ketus (G)	tinka	7 m/min	K
CuZn	tinka	7 m/min	N
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		