

Garant**Kūginė freza, forma D 45°, be dangos, Ø js16 DC: 16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	194020 16
GTIN	4045197109460
Produktų klasė	11W

Aprašymas**Modelis:**

Specialiai apdirbtas frezos paviršius.
Forma D pjauna tik šoniniu paviršiumi.

Pastaba:

Mažų kreipiamųjų frezavimui įrankių ir mašinų gamyboje.

Techninis aprašymas

Sužeminto koto Ø D ₁	8 mm
Dantų skaičius Z	6
Pastūma f _z apdirbant plieną < 750 N/mm ²	0,06 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	16 mm
Koto Ø D _s	12 mm
Bendras ilgis L	60 mm
Pjovimo briaunos ilgis L _c	4 mm
Forma	D
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS Co 5
Norma	DIN 1833

Tolerancija Nominalusis Ø	js16
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai
Kotas	DIN 1835 B su h6
Vidinis aušinimas	ne
Koto tolerancija	h6
Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Kūginė freza

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka	250 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	70 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	35 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	28 m/min	P
Ketus (G)	ribotai tinka	22 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	35 m/min	N
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		