

**Garant**
**Sriegio freza 1,5×D, TiAlN, M: M6**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	139510 M6
GTIN	4045197081681
Produktų klasė	11J

**Aprašymas**
**Modelis:**

**Suformuotas sriegio profilis** skirtas frezuoti **tikslius vidinius sriegius** (būtinai patikimas frezos užspaudimas). **Iš koto pusės** gylio ribotuvas 90° gilinimui.

Speciali pjovimo briaunos geometrija lemia taisyklingą drožlės suformavimą esant mažai pjovimo jėgai.

**Privalumai:**

**Gręžimas, gilinimas ir sriegio frezavimas tik su vienu įrankiu!**

Sriegio žingsnis: 1 mm

Gręžimo  $\varnothing D_c$ : 4,85 mm

Pjovimo briaunos ilgis  $l_c$ : 10,2 mm

Koto ilgis  $L_s$ : 36 mm

Bendras ilgis L: 59 mm

Koto  $\varnothing D_s$ : 8 mm

**Techninis aprašymas**

Griovelio plotis $e_1$	1 mm
Drožlių griovelio skaičius	2
Gręžimo $\varnothing D_c$	4,85 mm
Pastūma $f_z$ apdirbant aliuminio liejinius	0,05 mm
Sriegio žingsnis	1 mm
maksimalus gilinimo $\varnothing D_1$	6,3 mm
Programavimo vertė gilinimui $l_1$	11,5 mm

Koto $\varnothing D_s$	8 mm
Bendras ilgis L	59 mm
Koto ilgis $L_s$	36 mm
Sriegio gylis	9
Sriegio dydis	M6
Pjovimo briaunos ilgis $l_c$	10,2 mm
Danga	TiAlN
Sriegio tipas	M
Sriegio tipas	M-LH
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	VHM
Sriegio norma	DIN 13
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Vidinis aušinimas	taip
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $1,5 \times D$ , kai kiaurymė aklina arba atvira
Gilinimo pakopos kampas	90 laipsniai
Koto tolerancija	h6
Spalvinis žymėjimas	be
Vidiniam / išoriniam naudojimui	Vidinis
Produkto rūšis	Sriegimo freza